



Snittapforlænger med IK, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338435 5
GTIN	4067263110330
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger $\varnothing D_3$	7 mm
Forlænger $\varnothing D_4$	12,1 mm
Til gevindskæft- $\varnothing d_2$	7 mm
Forlænger L_3	130 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M9 – M10
Til firkant K_1	5,5 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 371	M7
Forlænger K_2	5,5 mm

Forlænger L ₂	60 mm
Til indspændingslængde l ₁	26 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forlænger