



Snittapforlænger med IK, Type: 8



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 338435 8 |
| GTIN | 4067263110392 |
| Artikelklasse | 32H |

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------------|--------|
| Forlænger $\varnothing D_3$ | 10 mm |
| Forlænger L_3 | 130 mm |
| Til firkant K_1 | 8 mm |
| Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 371 | M10 |
| Forlænger L_2 | 60 mm |
| Til indspændingslængde l_1 | 33 mm |
| Forlænger K_2 | 8 mm |
| Forlænger $\varnothing D_4$ | 15 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Til gevindskæft-Ø d ₂ | 10 mm |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Forlænger |