



## Snittapforlænger med IK, Type: 10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338435 10
GTIN	4067263110439
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

#### Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

#### Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Til nom. gevind- $\varnothing$ $d_1$ DIN 374/376	M16
Forlænger $L_3$	130 mm
Til indspændingslængde $l_1$	36 mm
Forlænger $\varnothing$ $D_4$	18 mm
Forlænger $L_2$	90 mm
Forlænger $\varnothing$ $D_3$	12 mm
Til firkant $K_1$	9 mm
Til gevindskæft- $\varnothing$ $d_2$	12 mm

Forlænger K <sub>2</sub>	9 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forlænger