



## PocketSense, Maksimal spændekraft: 70



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

358777 70

GTIN

Artikelklasse

34A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftmåler til pålidelig, ledningsfri kontrol af spændekraften.

#### Fordel:

- **Visning af spændekraften direkte på displayet og på slutenheder.**
- **Energieffektiv takket være standbytilstand og batterilevetid på op til seks måneder ved skift mellem to stk.**
- **Kompakt konstruktion.**
- **Hus af aluminiumslegering.**

#### Anvendelse:

Perfekt til regelmæssig kontrol af skruestikker. Velegnet til alle skruestikker med en spændvidde på minimum 61 mm og trykkraft på 2,5 til 70 kN.

#### Leveringsomfang:

- **Inklusive kuffert til opbevaring.**
- **2 x batteri 1/2 AA (LS14250, 3,6 V).**
- **1 x Torx-nøgle T10.**
- **1 x Quick Start-vejledning.**

#### Bemærk:

Begge kraftmålerens måleflader skal spændes fast med hele skruestikkens overflade. Mindste bakkehøjde ca. 38 mm.

### Teknisk beskrivelse

Højde	55 mm
Vægt	0,65 kg
Nominel spænding	3,6 V
Energiforsyning	Batteridrevet
Spændvidde	61 mm
Maksimal prøvekraft	70000 N
Længde	92 mm
Bredde	56 mm
Interface	Bluetooth-port
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Produkttype	Kraftmåler