


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W29: 42-000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236860 42-000
GTIN	
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	42-000
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 080404
Type	BK6115
Type	GG(G); ST900
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdatablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
våd, maksimal	egnet		