

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 24-000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236841 24-000
GTIN	4047109186163
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST1400

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 05T304

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,14 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	24-000
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304
Type	BK8425
Type	ST1400
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

