

HOLEX**HOLEX Pro Steel konusforsænkere med 3 spændeflader nr. 150184 i rund boks 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150345 5
GTIN	4067263110521
Artikelklasse	12M

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusforsænkere i **kassette**. Praktisk til montering og på værkstedet.

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænkere til vibrationsfremstilling af konusforsænkninger.

Indhold:

1 forsænkere af hver: Str. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Bemærk:

Kassette, tom, til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Antal forsænkere	5
Serie	Pro Steel
Belægning	TiAlN

Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Skalainddeling for forsænkarskær	ulige
Norm	DIN 335 C
Skaft	Tre-spændefladeskaft med h9
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsæinker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	75 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	70 m/min	N
Stål < 750 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	S
GG (G)	egnet	20 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 20,5 mm	150184 20,5
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 12,4 mm	150184 12,4
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 16,5 mm	150184 16,5
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 6,3 mm	150184 6,3
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader90° Udvendig Ø Dc 10,4 mm	150184 10,4