

Mahr**Induktiv længdemåleføler, kan stikkes ind, Type: P1300MA****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434750 P1300MA
GTIN	4059192016432
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Induktiv længdemåleføler i Mahr eller Tesa-halvbrokompatibilitet. Meget robust, kuglelejret og beskyttet mod elektromagnetiske påvirkninger takket være nikkel-jernlegeringen. Meget høj linearitet over hele måleområdet.

Vakuumløft.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Kan anvendes universelt til alle meget præcise måleopgaver, især i produktionen og på værkstedet.

Med stikforbindelse direkte på føleren – ideel til måleinstrumenter.

Leveringsomfang:

Inklusive betjeningsvejledning, tilslutningskabel (2,5 m).

Specialtilbehør:

Målekraftfjedre, forlænger-kabel.

Teknisk beskrivelse

Repeterbarhed	0,1 µm
Producentbetegnelse	P 1300MA
Målekraft ved det elektriske nulpunkt	0,75 ±0,15 N
Måleområde	±2 mm
Linearitetsafvigelse ved ±0,5 mm	0,4 µm

Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Kompatibilitet	Mahr
Linearitetsafvigelse ved $\pm 1,0$ mm	1,5 μm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Følere