

**Induktiv længdemåleføler, Type: P2004T****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434760 P2004T
GTIN	4059192055059
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Induktiv længdemåleføler i Mahr eller Tesa-halvbrokompatibilitet. Meget robust, kuglelejret og beskyttet mod elektromagnetiske påvirkninger takket være nikkel-jernlegeringen. Meget høj linearitet over hele måleområdet.

Vinkelkappe til radial kabeludgang. Kabel kan knækkes takket være den medfølgende kappe.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Kan anvendes universelt til alle meget præcise måleopgaver, især i produktionen og på værkstedet.

Leveringsomfang:

Inklusive betjeningsvejledning, tilslutningskabel (2,5 m).

Specialtilbehør:

Målekraftfjedre, forlænger-kabel.

Teknisk beskrivelse

Målekraft ved det elektriske nulpunkt	0,75 ±0,15 N
Repetérbarhed	0,1 µm
Måleområde	±2 mm
Producentbetegnelse	P 2004M
Linearitetsafvigelse ved ±1,0 mm	1,5 µm
Linearitetsafvigelse ved ±0,5 mm	0,4 µm
Kompatibilitet	Mahr

Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Følere

Tilbehør

Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50