



Akku-slagbore-/skruemaskine ONE-KEY™, Type: M18OPD3-5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070102 M18OPD3-5
GTIN	4058546476724
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- Effektive 2-gears-akku-slagbore-/skruemaskiner med flertrins-momentindstilling.
 - REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-akkuer med enkeltcelleovervågning og ladestandsindikator.
 - Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
 - FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindellås.
 - Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
 - LED-belysning af arbejdsområdet.
 - Børsteløs POWERSTATE™-motor (ikke str. M18BPD4) af hensyn til en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.
 - REDLINK PLUS™-elektronik – effektstyring og beskyttelse mod overbelastning.
- FUEL™ ONE-KEY™ – Den nyeste generation af FUEL™-apparater med integreret Bluetooth-teknologi til individuel konfiguration, online-styring af værktøjsbeholdning og værktøjsrapportering.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x lithium-ion-akkuer, lader, transportkuffert (HD-Box) og bælteclips.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du fra nr. 073814 – 073816, 073827 og 073840.

Det tilhørende Bluetooth-springsmodul findes under 070103 BTT-1.

Teknisk beskrivelse

Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Akku-kapacitet	5 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	M18ONEPD3-502X
Vægt	2,2 kg
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 500 min ⁻¹
Maks. moment	158 Nm
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	11,3 m/s ²
Antal medfølgende akkuer	2
Batterispænding	18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	1,5 m/s ²
Motorkonstruktion	FUEL™
Maks. spiralbor-Ø i beton	16 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	89 mm
App-integration	OneKey
Maks. omdrejningstal 2. gear	2100 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i stål	16 mm
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine