

HEDI

LED-fladelampe, 230 V, Effektforbrug: 35W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081268 35
GTIN	4003644005604
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Blændfri udgave uden skygge med stor lysspredning.

Robust arbejdslampe med gummierede sidedele og fem hældningsvinkler alt efter positionering (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integreret bæregreb, Tænd-/slukkontakt på bagsiden. Godkendt til stående brug samt på byggepladser og monteringssteder iht. BGI 608.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Strålingsvinkel, indstillelig	90 grader
Strålingsvinkel, indstillelig	35 grader
Strålingsvinkel, indstillelig	25 grader
Strålingsvinkel, indstillelig	15 grader
Strålingsvinkel, indstillelig	0 grader

Effektforbrug	35 W
Vægt	2300 g
Lysnet	3850 lm
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Nominel spænding	230 V
Samlet længde	273 mm
Totalbredde	256 mm
Samlet højde	163 mm
Tilslutningskabel, længde	3 m
ATEX-zone	Ingen
Produktnavnsegenskab	230 V
Produkttype	Fladelampe