



## Kædehejseværk BRAVO™ med rundstålskæde, Bæreevne: 1,5t



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086014 1,5
GTIN	3600232440598
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Maskiner med **hus i pladestål**, ekstremt lav vægt, standard**kædefrikobling**, **lav konstruktionshøjde**, **drejelige** lejer, smedet krog.

#### Anvendelse:

Alsidig universalmaskine. Også til meget krævende betingelser.

#### Bemærk:

Ved funktionsprincippet **gevindlasttrykbremse** skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.

Den automatiske **kædefrikobling** gør det muligt **hurtigt at sætte den ubelastede kæde** på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker **gevindlasttrykbremsen** automatisk igen, og lasten holdes sikkert.

**Glidekoblingen** (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.

**Maskiner med overbelastningssikring (glidekobling) på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

## Datablad

Normalløftehøjde	1,5 m
Antal kædestreng	1
Bæreevne	1500 kg
Bæreevne t	1,5 t
min. længde mellem krogene	365 mm
Hus, materiale	Stål
Kædefrikobling	ja
Vægt	11,5 kg
Løftkraft ved nom. last	400 daN
Kædeledslængde	21 mm
Kædeled-Ø	7 mm
Produkttype	Hejseværk / kædetræk