



Kædehejseværk BRAVO™ med rundstålskæde, Bæreevne: 0,75t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086014 0,75
GTIN	3600232440390
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Maskiner med **hus i pladestål**, ekstremt lav vægt, standard**kædefrikobling**, **lav konstruktionshøjde**, **drejelige** lejer, smedet krog.

Anvendelse:

Alsidig universalmaskine. Også til meget krævende betingelser.

Bemærk:

Ved funktionsprincippet **gevindlasttrykbremse** skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.

Den automatiske **kædefrikobling** gør det muligt **hurtigt at sætte den ubelastede kæde** på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker **gevindlasttrykbremsen** automatisk igen, og lasten holdes sikkert.

Glidekoblingen (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.

Maskiner med overbelastningssikring (glidekobling) på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Datablad

Antal kædestreng	1
min. længde mellem krogene	315 mm
Løftkraft ved nom. last	233 daN
Bæreevne	750 kg
Bæreevne t	0,75 t
Hus, materiale	Stål
Kædefrikobling	ja
Kædeled-Ø	6 mm
Vægt	7 kg
Kædeledslængde	18 mm
Normalløftehøjde	1,5 m
Produkttype	Hejseværk / kædetræk