

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK62, Betegnelse, type W29: 18-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236780 18-010
GTIN	4047109058613
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Bemærk:****De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: GG (G)

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 040304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	18-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 040304
Type	BK62
Type	GG (G)
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

