


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W29: 50-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236860 50-010
GTIN	4047109099296
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

nr. 236685; 236686

**Bemærk:****De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: GG(G); ST900

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 100504

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	50-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 100504
Type	BK6115
Type	GG(G); ST900
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring