


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W29: 24-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236860 24-010
GTIN	4047109099234
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Bemærk:****De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: GG(G); ST900

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 05T304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	24-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304
Type	BK6115
Type	GG(G); ST900
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring