



Nålemarkør FlyMarker® mini 85/45 Batteridrift., Akku-kapacitet: 2X10Ah



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085755 2X10
GTIN	
Artikelklasse	04F

Beskrivelse

Udførelse:

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).

- **Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.**
- **Enkel, intuitiv software med adgangskodebeskyttelse og nydesignet parametervisning, der giver hurtig indsigt i hver enkelt programlinje.**
- **Stort 4,3 tommers farvedisplay.**
- **Den nyeste processorteknologi giver en klar menunavigation og en meget kort opstartstid (starttid).**
- **1:1-visning af markeringsfeltet på displayet.**
- **Hus i brudsikkert og glasfiberforstærket kunststof.**
- **Interfaces: USB-A, USB-B og ethernet.**
- **Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.**
- **Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.**
- **Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.**

Ekstremt handy, 100 % mobilt **akku-håndmarkeringsystem** med touch-brugeroverflade og stort 4,3-tommers farvedisplay.

- **Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)**
- **Inkl. komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)**

- **Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.**
- **Fås på 15 sprog.**

Markeringsfelt: 85 × 45 mm.

Leveringsomfang:

Inklusiv integreret værktøj og HM-markeringsnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, **2 × 18 V lithium-ion-akkuer**, lader.

Bemærk:

Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	2
Akku-kapacitet	10 Ah
Interface	USB-interface
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Nominel spænding	18 V
Skrifthøjde	1 - 10 mm
maks. markeringsfeltbredde	85 mm
maks. markeringsfelthøjde	45 mm
Produkttype	Målemarkør

Tilbehør

Markørnål til FlyMarker® Markeringsnålespidsens vinkel 90 grader

085790 90