

Induktionsforvarmer, Størrelse: 45



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	883962 45
GTIN	2050002076488
Artikelklasse	86H

Beskrivelse

Udførelse:

Den kompakte simatherm® induktionsvarmer til rullelejer og andre ringformede metaldele til borediametre fra 20 til 310 mm. Med timer- og temperaturautomatikken kan rullelejer og andre ringformede metaldele forvarmes til de producentforeskrevne 110 °C. Utrolig kompakt konstruktion – vejer kun 17 kg inklusive 3 støttefag. Mulighed for fjernbetjening fra mobile enheder via Bluetooth (kun med den gratis app „World of Maintenance“)

Leveringsomfang:

Forvarmer, 3 støttefag, temperatursonde og varmebeskyttelseshandsker.

Teknisk beskrivelse

Bredde	268 mm
Temperaturreguleringsområde	20 - 180 °C
Udvendig emne-Ø op til	310 mm
Maks. emnevægt	45 kg
Spænding	230 V
Effekt	2,1 kW
Længde	320 mm

Indvendig emne-Ø fra	20 mm
Højde	293 mm
Produkttype	Induktionsvarmeapparat