

**BDMT 11T324 ER-JT, PR1825, Type: ST1400****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 227349 ST1400 |
| GTIN | 4960664027941 |
| Artikelklasse | 25A |

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$. Præcis 90° op til $a_p = 5,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | ST1400 |
| Hjørneradius | 2,4 mm |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,07 – 0,11 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | BDMT 11T324 ER-JT |
| Type | PR1825 |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 200 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 180 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 180 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 140 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 180 m/min | M |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| våd, minimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |
| Luft | egnet | | |