

**SPMT 1806 EDER-NB3P, PR1835, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	224025 ST1400
GTIN	4960664030101
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

Speciel vendeskærsplattegeometri sørger for reducerede skærekræfter og forbedret spånbrudning. Alle typer med **Wiper-skær** af hensyn til hurtig tilspænding.

Anvendelse:

NB2P / NB3P: Af hensyn til **reducerede skærekræfter**. Specielt til store udhæng og tynde emner.

Bemærk:

Fræsere bestykses skiftevis med samme antal vendeplatter med form NB2 og NB3. Vær opmærksom på placeringsanvisninger på holderen.

Vejledende værdier for $a_e = 1 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,06 - 0,15 mm
Plattestyrke E	6,35 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	1,2 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	SPMT 1806 EDER-NB3P
Type	PR1835
Skæremateriale	HM
Anvendelse	skærer blødt
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		