

**BDMT 170424 ER-JT, PR1825, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227555 ST1400
GTIN	4960664028030
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

Præcis  $90^\circ$  til  $a_p = 9$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,09 – 0,22 mm
Hjørneradius	2,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 170424 ER-JT
Type	PR1825
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		