

## Vario plus Eco grundholder, venstre, Type skaftholder: HSK63



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	274531 HSK63
GTIN	4067263112426
Artikelklasse	21U

### Beskrivelse

Udførelse:

Optimeret systemstabilitet takket være skrueteklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Vario plus Eco skærholder.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskrue.

### Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	105 mm
Skaft holder, type	HSK63
$h_1$	19 mm
Klemmeliste	279928 7
$f_1$	7 mm
$L_2$	35 mm
Klemmeskrue	279815 24
$h_2$	23 mm
Montageskrue	279815 9
$f_2$	15 mm

L <sub>1</sub>	79 mm
Indvendig køling	ja
h <sub>3</sub>	54 mm
Serie	Vario Plus Eco
Indsatstype	venstre
Produkttype	Grundholder

---

### Tilbehør

Klemmeskrue, Type: 24	279815 24
Klemmeskrue, Type: 9	279815 9
Klemmeliste, Type: 7	279928 7