

Garant**Vario plus Eco Y-skærholder, venstre, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274541 3
GTIN	4067263112457
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Til afstikning af aksler med en maks. diameter på 90 mm.

Passer til:

Vario plus Eco holder nr. 274531; 274501; 274502.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	45 mm
aksial stikning mulig	nej
Spændeskruer	279815 9
Serie	Vario Plus Eco
Stikbredde W	3 mm
passende vendeskærsplatter	273656 – 273749

Samlet længde L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
--------------------	----------