

Garant**Ende-rival H7, ubelagt, Nominel Ø DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162826 10
GTIN	4067263112563
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:**

Maskinrival til slibning af endeflader til optimal **nøjagtighed for skabelonmål. Optimering slibning af endeflader** takket være **præcis justeringsnøjagtighed** af de udførte borehuller. Design med lige riller med **lange spændebånd** til optimal spåntransport.

Anvendelse:

Til oprettelse af nøjagtigt justerede huller i sammenhængende rækkefølge. Når kravene til boringens retlinjethed er de højeste. Slibning af huller med bund og gennemførte huller.

Bemærk:

Bemærk den nye skafttolerance h6. Rivaler, der kan konfigureres, med diametre fra 2,200 til 12,220 mm og frit indstillelig pasning kan bestilles med nr. 162830.

Teknisk beskrivelse

Endesnit	4,5 mm
Nominel Ø D _c	10 mm
Antal skær Z	6
Skærlængde L _c	26 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/o
Tolerance	H7
Samlet længde L	133 mm
Udhængslængde L ₁	84 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Riveovermål i Ø vejledende værdi	0,1 - 0,2 mm

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksnorm
Indvendig køling	nej
Skaft	Cylinderskaft med h6
Anvendelse ved boringstype	Ved bund- og gennemgangshul
Farvering	grøn
Produkttype	Rival

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	20 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	10 m/min	P
GG (G)	egnet	10 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		