

Garant**Ende-rival H7, ubelagt, Nominel Ø DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162826 12
GTIN	4067263112587
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:**

Maskinrival til slibning af endeflader til optimal **nøjagtighed for skabelonmål. Optimering slibning af endeflader** takket være **præcis justeringsnøjagtighed** af de udførte borehuller. Design med lige riller med **lange spændebånd** til optimal spåntransport.

Anvendelse:

Til oprettelse af nøjagtigt justerede huller i sammenhængende rækkefølge. Når kravene til boringens retlinjethed er de højeste. Slibning af huller med bund og gennemførte huller.

Bemærk:

Bemærk den nye skafttolerance h6. Rivaler, der kan konfigureres, med diametre fra 2,200 til 12,220 mm og frit indstillelig pasning kan bestilles med nr. 162830.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	6
Udhængslængde L ₁	96,5 mm
Endesnit	4,5 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/o
Skærlængde L _c	26 mm
Riveovermål i Ø vejledende værdi	0,1 - 0,2 mm
Tolerance	H7
Samlet længde L	151 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Nominel Ø D _c	12 mm

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksnorm
Indvendig køling	nej
Skaft	Cylinderskaft med h6
Anvendelse ved boringstype	Ved bund- og gennemgangshul
Farvering	grøn
Produkttype	Rival

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	20 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	10 m/min	P
GG (G)	egnet	10 m/min	K
CuZn	egnet	20 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		