

Bæresele, gul 3000 kg, Nyttelængde: 1m**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086260 1
GTIN	2050001735829
Artikelklasse	08Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde	1 m
Omfangslængde	2 m
Slingbredde	54 mm
Belastning enkelt direkte WLL	3000 kg
Belastning enkelt snøret WLL	2400 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7°	6000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° – 45°	4200 kg
Belastning dobbelt WLL 45° – 60°	3000 kg
Produkttype	Rundslynge