

**DC.T 11T304, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260386 CA510
GTIN	4960664697649
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 11T304 CA510 Type: CA510

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Spånbryder	HQ

Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning