

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 34-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236840 34-010
GTIN	4047109174382
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST1400

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 06T304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,15 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	34-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,15 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 06T304
Type	BK8425
Type	ST1400
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		