

Garant**Øreproppesæt med snor, 100 par GARANT, Type: 30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097582 30
GTIN	4067263112990
Artikelklasse	01E

Beskrivelse**Udførelse:**

Den genanvendelige **GARANT-øreprop** har en innovativ form, som er **tilpasset øregangens anatomiske åbning**. Derved opnås en behagelig bærekraft uden tryksteder og samtidig maksimal beskyttelseseffekt. Skaftet med greb og høj fasthed gør det muligt **nemt at indføre øreproppen med en hånd på få sekunder** ved at dreje den let. Det er ikke nødvendigt at rulle den sammen først. Den tætporede polyurethanoverflade gør det vanskeligere for snavs at hænge ved. Let snavs kan vaskes af, hvorved GARANT-øreproppen kan genanvendes flere gange. Sæt med 100 par (hygiejnisk emballeret parvist i en polypose) i en **praktisk dispenserboks** (kan kombineres med GARANT easyFix-systemet fra afdelingen værkstedsindretning). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Med praktisk snor til at kunne bære høreværnet i nakken, når området med støj forlades.

Teknisk beskrivelse

Indhold	100 par
SNR-værdi (dæmpningsværdi)	30 dB(A)
Materiale, øreprop	Polyurethan
Produkttype	Ørepropper, genanvendelige