

Garant**DC.T 070204, Type: HU7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260452 HU7310
GTIN	4045197669469
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Spånbrøder	AM
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning