

Bæresele, rød 5000 kg, Nyttelængde: 5m**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086275 5
GTIN	4049924501770
Artikelklasse	08Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde	5 m
Omfangslængde	10 m
Slingbredde	72 mm
Belastning enkelt direkte WLL	5000 kg
Belastning enkelt snøret WLL	4000 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7°	10000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° – 45°	7000 kg
Belastning dobbelt WLL 45° – 60°	5000 kg
Produkttype	Rundslynge