

**Mahr****Digital højdemåler Digimar 816CLT, Type: 350****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	445325 350
GTIN	4059192066871
Artikelklasse	43B

**Beskrivelse****Udførelse:****Målesystem:**

- Fremragende målenøjagtighed og pålidelighed med et optisk inkrementelt målesystem.
- Luftlejesystem til let forskydning uden ryk.
- Enkle måleforløb med motordrevne måleslæder.
- Integreret og opladelig batteri til netuafhængig måling.
- Temperaturkompensation via intern temperaturføler.

**Betjenings- og displayenhed:**

- Stort og overskueligt touch-display med baggrundsbelysning.
- Brugerstyring via logiske symboler på flere sprog.
- Mulighed for at sætte yderligere nulpunkter på emnet.
- Ekstra måleinstrument med Mahr-Connect-grænseflade kan tilsluttes.
- Fremtidssikret med mulighed for opdatering.
- Automatisk skift til stand-by (uden tab af måleværdier).

**Funktioner:**

- Aftastning foroven eller forneden.
- Forbindelsesstykkebredde og notafstande, inkl. forbindelsesstykke- og notmidte.
- Borings- og akseldiameter, inkl. borings- og akselmidte.
- Vendepunkt boringer (foroven eller forneden).

- **Vendepunkt aksel (foroven eller forneden).**
- **Beregning af afstand og symmetri.**
- **Dynamisk målefunktion.**
- **Retvinkelmålinger.**
- **Rethedsmåling.**
- **Måleprogrammer.**
- **Måledatabehandling.**
- **Direkte udskrivning på USB- eller Bluetooth-printer.**
- **Målerapporter i PDF-format eller mulighed for gemning som CSV-fil.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive betjenings- og displayelement. Bærer nr. 445410 str. T6, måleindsats nr. 445420 str. K6/51, indstillingsblok, USB-kabel, beskyttelseskærm, strømforsyning, litiumionbatteri og betjeningsvejledning.

#### Specialtilbehør:

Bluetooth-printersæt nr. 499017 str. PRINTER, iwi-radiomodtager. 498912 str. STICK (2 × kræves), målefølgersæt nr. 445400, dataforbindelseskabel nr. 498941 str. DK-M1, bærer nr. 445410 str. T1, måleur nr. 435671.

## Teknisk beskrivelse

Længde, fodflade	255 mm
Antal medfølgende akkuer	1
Vægt	22 kg
Gentagelsesnøjagtighed boring	2 µm
Batteritype	Nikkel-metalhydrid
Målekraft	1,0 ± 0,2 N
Nominel spænding	4,8 V
Måleområde	350 - 350 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	445430
Maks. anvendelsesområde	0 - 520 mm
Samlet højde	688 mm
Kalibrering	E2
Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	2,0 + L / 400 µm
Taltrinværdi kan omstilles	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Gentagelsesnøjagtighed niveau	1 µm

Energiforsyning	Med kabel
Energiforsyning	Akkudrevet
Retvinklethedens-afvigelse (frontal)	5 µm
Bredde, fodflade	278 mm
Anvendelsesområde med drejet måleindsatsholder	170 - 520 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Højdemåler

## Services

KalibreringDigital højdemåler Maks. måleområde 400 mm	024000 400
DAkks-kalibreringDigital højdemåler Maks. måleområde 400 mm	024010 400

## Tilbehør

Universalmålefølgersæt Antal enkeltdele 10	445406 10
Bærer til måleindsats Type T6	445410 T6
Bærer til måleindsats Type T6/100	445410 T6/100
Bærer til måleindsats Type T8	445410 T8
Bærer til måleindsats Type T1	445410 T1
Måleindsats med kuglehoved Type K6/51	445420 K6/51
Akku 4,8 V	445430
Strømforsyning	445432
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2

