



Trykluftligeslibere, Type: SPM60R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

ATA – trykluftligesliber **med 3 mm spændetænger** til fine fræse-, slibe- og graveringsopgaver. **Integreret forfilter.** 85 W ligesliber med høj betjeningskomfort og et maksimalt omdrejningstal på 60000 1/min.

- **Slankt design til arbejde under trange forhold.**
- **Aftagelig spændetangsbeskyttelse.**

Teknisk beskrivelse

Maks. luftbehov	230 l/min
maks. omdrejningstal	60000 min ⁻¹
Vægt	0,17 kg
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Længde	140 mm
Tilslutningsgevind	BSP
Arbejdsstøj	68 dB(A)
Udgangseffekt	85 W
Spændepatron-Ø	3 mm
Energiforsyning	Trykluftdrevet
Produkttype	Ligesliber

