



Trykluftligeslibere, Type: SPT100R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

ATA – trykluftligesliber **med 3 mm spændetænger** til fine fræse-, slibe- og graveringsopgaver. **Integreret forfilter.** 63 W ligesliber med unikt motordesign uden sliddele i motoren, med lang levetid og et maksimalt omdrejningstal på 100000 1/min.

Anvendelse:

Anvend kun oliefri trykluft. Må ikke olieres!

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,15 kg
maks. omdrejningstal	100000 min ⁻¹
Spændepatron-Ø	3 mm
Længde	135 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Maks. luftbehov	170 l/min
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Arbejdsstøj	70 dB(A)
Tilslutningsgevind	BSP
Udgangseffekt	63 W
Produkttype	Ligesliber

