



Trykluftligeslibere, Type: SPT80R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079440 SPT80R
GTIN	5390145244601
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

ATA – trykluftligesliber **med 3 mm spændetænger** til fine fræse-, slibe- og graveringsopgaver. **Integreret forfilter.** 63 W ligesliber med unikt motordesign uden sliddele i motoren, med lang levetid og et maksimalt omdrejningstal på 800000 1/min.

Anvendelse:

Anvend kun oliefri trykluft. Må ikke olieres!

Teknisk beskrivelse

Tilslutningsgevind	BSP
Maks. luftbehov	170 l/min
Spændepatron-Ø	3 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Udgangseffekt	63 W
Vægt	0,15 kg
maks. omdrejningstal	80000 min ⁻¹
Arbejdsstøj	68 dB(A)
Længde	135 mm
Produkttype	Ligesliber

