



Trykluftligeslibere, Type: S25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079442 S25
GTIN	5390145244687
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

ATA –trykluftligesliber **med 6 mm spændetang**. Ergonomisk ligesliber til lette til mellemstore anvendelser med én hånd.

- **Push-Pull-greb til kontinuerlig brug.**
- **Fremragende forhold mellem vægt og ydelse.**

Teknisk beskrivelse

Udgangseffekt	190 W
Længde	164 mm
Tilslutningsgevind	BSP
Vægt	0,46 kg
Maks. luftbehov	450 l/min
Spændepatron-Ø	6 mm
maks. omdrejningstal	25000 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	3,14 m/s ²
Arbejdsstøj	68 dB(A)
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Produkttype	Ligesliber

