



Trykluftligeslibere, Type: SDM26LR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

ATA –trykluftligesliber **med 6 mm spændetang**. Ligesliber til lette til mellemstore anvendelser med høj brugerkomfort og betjening med én hånd.

- **Hastighedsregulering.**
- **Fremragende forhold mellem vægt og ydelse.**

Teknisk beskrivelse

Længde	154 mm
Spændepatron-Ø	6 mm
Udgangseffekt	300 W
Tilslutningsgevind	BSP
Maks. luftbehov	570 l/min
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
maks. omdrejningstal	25000 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	3,14 m/s ²
Arbejdsstøj	72 dB(A)
Vægt	0,52 kg
Produkttype	Ligesliber

