



Trykluftligeslibere, Type: SMX16LR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079442 SMX16LR
GTIN	5390145244830
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

ATA –trykluftligesliber **med 6 mm spændetang**. Forlænget og ergonomisk ligesliber til betjening med to hænder.

- **Hastighedsregulering.**
- **Blød opstart.**

Teknisk beskrivelse

Maks. luftbehov	620 l/min
Arbejdsstøj	75 dB(A)
maks. omdrejningstal	16000 min ⁻¹
Udgangseffekt	820 W
Tilslutningsgevind	BSP
Vægt	1,3 kg
Maks. vibration iht. EN	3,19 m/s ²
Længde	345 mm
Spændepatron-Ø	6 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Produkttype	Ligesliber

