



## Trykluftligeslibere, Type: SM25LR



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 079442 SM25LR |
| GTIN                | 5390145244724 |
| Artikelklasse       | 03R           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

ATA –trykluftligesliber **med 6 mm spændetang**. Kraftfuld ligesliber til de mest vanskelige anvendelser med høj brugerkomfort.

- **Hastighedsregulering.**
- **Blød opstart.**

### Teknisk beskrivelse

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Vægt                    | 0,75 kg                 |
| Længde                  | 213 mm                  |
| Tilslutningsgevind      | BSP                     |
| Maks. vibration iht. EN | 3,21 m/s <sup>2</sup>   |
| Tryklufttilslutning     | 1/4 tommer              |
| maks. omdrejningstal    | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Maks. luftbehov         | 620 l/min               |
| Udgangseffekt           | 820 W                   |
| Spændepatron-Ø          | 6 mm                    |
| Arbejdsstøj             | 72 dB(A)                |
| Produkttype             | Ligesliber              |

