



Trykluftligeslibere, Type: SMD25LR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

ATA –trykluftligesliber **med 6 mm spændetang**. Ergonomisk ligesliber med unikt vibrationsdæmpningssystem.

- **Blød opstart.**

Teknisk beskrivelse

Tilslutningsgevind	BSP
Længde	208 mm
Maks. vibration iht. EN	2,27 m/s ²
Spændepatron-Ø	6 mm
Maks. luftbehov	620 l/min
Arbejdsstøj	77 dB(A)
Udgangseffekt	820 W
Vægt	0,8 kg
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
maks. omdrejningstal	25000 min ⁻¹
Produkttype	Ligesliber

