



Lille trykluftsvinkelsliber, Type: RAM20LR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt vinkelsliber med ergonomisk design og smalt hoved for nem brug på trange steder. Kompakt vinkelsliber med ergonomisk design og smalt hoved for nem brug på trange steder. Til Roloc®-mini-slibetallerkener Ø 50/75 mm.

Teknisk beskrivelse

Maks. luftbehov	1207 l/min
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Maks. vibration iht. EN	2,58 m/s ²
Maks. skive-Ø	75 mm
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Vægt	0,6 kg
Arbejdsstøj	74 dB(A)
Udgangseffekt	300 W
Tilslutningsgevind	BSP
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	8 mm

Produkttype

Vinkelsliber