



Lille trykluftsvinkelsliber, Type: RAM16L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079316 RAM16L
GTIN	5390145244526
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt vinkelsliber med ergonomisk design og smalt hoved for nem brug på trange steder. Holdbar og kraftfuld vinkelsliber. Vinklet 10°. Med 6 mm spændetangsholder.

Teknisk beskrivelse

Maks. luftbehov	1271 l/min
Tilslutningsgevind	BSP
Vægt	1,3 kg
Udgangseffekt	370 W
Arbejdsstøj	73 dB(A)
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	8 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
maks. omdrejningstal	16000 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	4,41 m/s ²
Maks. skive-Ø	75 mm

Produkttype

Vinkelsliber