

**DC.T 070204, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260382 SW05
GTIN	4960664629602
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 070204 SW05 Type: SW05
Spånbryder: MQ
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 100 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 100 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	MQ
Primær anvendelse	Ti

Type	SW05
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning