


**HOLEX****Trykspændetænger runde, DIN 6343, 173 E, Spænde-Ø: 16mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 329560 16     |
| GTIN                | 4067263115250 |
| Artikelklasse       | 32Z           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

**Norm:**

**DIN 6343**

**Nøjagtighed:**

**Rundløbstolerancer:** D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

**Bemærk:**

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glat. Fra Ø 8,5 mm med tværriller.

**Teknisk beskrivelse**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| A               | 50 mm       |
| Vinkel $\alpha$ | 17,5 grader |
| F               | 48 mm       |
| Samlet længde L | 94 mm       |
| K               | 60 mm       |
| Type            | 173 E       |

Produkttype

Spændehoved