

HOLEX**Trykspændetænger runde, DIN 6343, 173 E, Spænde-Ø: 21mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329560 21
GTIN	4067263115304
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

Norm:**DIN 6343****Nøjagtighed:**

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glat. Fra Ø 8,5 mm med tværriller.

Teknisk beskrivelse

F	48 mm
Samlet længde L	94 mm
K	60 mm
A	50 mm
Vinkel α	17,5 grader
Type	173 E

Produkttype

Spændehoved