

**HOLEX****Trykspændetænger runde, DIN 6343, 173 E, Spænde-Ø: 39mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329560 39
GTIN	4054631006807
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**

**Norm:****DIN 6343****Nøjagtighed:**

**Rundløbstolerancer:** D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

**Bemærk:**

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glat. Fra Ø 8,5 mm med tværriller.

**Teknisk beskrivelse**

A	50 mm
Samlet længde L	94 mm
K	60 mm
Vinkel $\alpha$	17,5 grader
F	48 mm
Type	173 E

Produkttype

Spændehoved