

**simturn AX kopiborejern, højre, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270653 3
GTIN	2050002078857
Artikelklasse	24U

Beskrivelse**Udførelse:**

Version svarer til (ny klemning) de tidligere artikelnumre 240110 - 240135.

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Passer til:

Klemholder nr. 270531 – 270536 og 270539 – 270544.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	0,2 mm
Maks. stikdybde t_{maks}	0,7 mm
a	2,7 mm
Radius R	0,1 mm
Ø D	5 mm
f	1,25 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 15 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	400 m/min	N

Alu > 10% Si	betinget egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		