


**simturn AX kopiindsats, venstre, L<sub>2</sub> = 15 mm, Ø Dmin: 8mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270654 8
GTIN	2050002078949
Artikelklasse	24U

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

Version svarer til (ny klemning) de tidligere artikelnumre 240110 - 240135.

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

**Passer til:**

Klemholder nr. 270531 – 270536 og 270539 – 270544.

**Teknisk beskrivelse**

Radius R	0,2 mm
f	3,75 mm
Ø D	8 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	0,6 mm
Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	2,5 mm
a	7,7 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 15 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	400 m/min	N

Alu > 10% Si	betinget egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		