

SIMTEK**simturn AX gevinddrejeindsats helprofil 60°, indvendig, højre, L₂ = 15,2 mm,
Type: 8/M10**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270665 8/M10
GTIN	2050002079281
Artikelklasse	24U

Beskrivelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Versionen svarer til (ny klemning) det tidligere artikelnummer 240200.

Anvendelse:

Til fremstilling af metrisk indvendigt ISO-gevind.

Passer til:

Klemholder nr. 270531 – 270533 og 270539 – 270541.

Teknisk beskrivelse

Stigning	1,5 mm
t	0,974 mm
Ø D	6 mm
Til borer fra Ø D _{min}	6,2 mm
S	0,8
f	2,95 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet		
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		