

**SIMTEK****simturn AX gevinddrejeindsats helprofil 60°, indvendig, højre, L2 = 15,2 mm,  
Type: 5/M6**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270665 5/M6
GTIN	2050002079267
Artikelklasse	24U

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Versionen svarer til (ny klemning) det tidligere artikelnummer 240200.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af metrisk indvendigt ISO-gevind.

**Passer til:**

Klemholder nr. 270531 – 270533 og 270539 – 270541.

## Teknisk beskrivelse

Ø D	5 mm
Stigning	1 mm
f	2,25 mm
t	0,65 mm
Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>	4,8 mm
S	0,6
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

## Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		